



## Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J31



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719790 J31
GTIN	4003773048657
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Šedo atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom.

**S nasadenými presnými hrotmi. Tvar D – čeluste zahnuté o 90°.**

**Výhoda:**

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

**Použitie:**

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

**Norma:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technický opis

Ø hrotov	2,25 mm
Tvar	D
Celková dĺžka	210 mm
pre Ø vnútorných poistných krúžkov	40 - 100 mm
Norma	DIN 5256 D
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok šikmý
Tvar čelustí	90° zalomené

Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	šedo atramentované
s obmedzovacím dorazom	nie
Rukoväť s blokovacím zariadením	áno
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky