



## Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J41



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719790 J41
GTIN	4003773048664
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Šedo atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom.

**S nasadenými presnými hrotmi. Tvar D – čeluste zahnuté o 90°.**

#### Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

#### Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technický opis

pre Ø vnútorných poistných krúžkov	85 - 140 mm
Tvar	D
Ø hrotov	3,2 mm
Celková dĺžka	305 mm
Norma	DIN 5256 D
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok šikmý
Tvar čelustí	90° zalomené

Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	šedo atramentované
s obmedzovacím dorazom	nie
Rukoväť s blokovacím zariadením	áno
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky