

Garant**Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J41****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	719770 J41
GTIN	4045197504081
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Čierne kliešte. Brúsená hlava. Rukoväti s plastovým poťahom.

S nasadenými presnými hrotmi. Tvar D – čeluste zahnuté o 90°.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technický opis

Ø hrotov	3,2 mm
Celková dĺžka	305 mm
Tvar	D
pre Ø vnútorných poistných krúžkov	85 - 140 mm
Norma	DIN 5256 D
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok šikmý
Tvar čelustí	90° zalomené

Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	čierna
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky