

**Pneumaticko-hydraulické zariadenie na nitovanie naslepo TAURUS®, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	770512 3
GTIN	4007081580007
Trieda položky	74A

Popis**Prevedenie:**

Prevádzkový tlak 5 – 7 barov. Odnímateľná nádoba na trne.

Výhoda:

Systém uchopovacích čelustí zaručuje veľmi dlhú životnosť a bezšmykové uchopenie nitovacích trňov. Nízka spotreba stlačeného vzduchu vďaka dvojitému použitiu: na nastavenie a odsávanie zvyškového trňa. Veľmi rýchly pracovný cyklus.

Rozsah balenia:

Montážny kľúč SW 12/14 a SW 14/17.

1 fľaša hydraulického oleja 100 ml a 1 nádoba s olejom na doplnenie. Vrátane nátrubkov 17/36, 17/40, 17/45.

Technický opis

Zdvih stroja	25 mm
Pre slepé nity Oceľ/hliník do	6,4 mm
Hadicová prípojka	6 mm
Spotreba vzduchu na nit	4,8 l
Sila sádzania pri 5 bar	14000 N

Hmotnosť	1,9 kg
maximálny Ø trňa	4,5 mm
pre slepé nity všetkých materiálov do	6,4 mm
Hadicová prípojka	1/4 palec
Druh produktu	Nitovačka na slepé nity