



Presné kliešte na poistné krúžky s obmedzovacím dorazom, Typ: J1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719792 J1
GTIN	4003773073864
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľným obmedzovacím dorazom.

Tvar C – rovné čeluste.**Tvar D – čeluste zahnuté o 90°.**

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Šedo atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom.

S nasadenými presnými hrotmi.**Výhoda:**

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technický opis

Ø hrotov	1,25 mm
Celková dĺžka	140 mm
pre Ø vnútorných poistných krúžkov	12 - 25 mm
Tvar	C
Norma	DIN 5256 C

Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok rovný
Tvar čeľustí	rovné
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	šedo atramentované
s obmedzovacím dorazom	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky