

**Garant****Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	719870 A2
GTIN	4045197504111
Trieda položky	71B

**Popis****Prevedenie:**

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Čierne kliešte. Brúsená hlava. Rukoväti s plastovým potahom. Kĺb s **integrovanou otváracou pružinou**. **Tvar A – rovné čeluste.**

**Výhoda:**

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

**Použitie:**

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Technický opis**

Tvar	A
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	19 - 60 mm
Ø hrotov	1,8 mm
Celková dĺžka	180 mm
Norma	DIN 5254 A

Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok rovný
Tvar čeľustí	rovné
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	čierna
s obmedzovacím dorazom	nie
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky