



## Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J0



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719790 J0
GTIN	4003773048510
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Šedo atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom.

**S nasadenými presnými hrotmi. Tvar C – rovné čeluste.**

#### Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

#### Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technický opis

pre $\varnothing$ vnútorných poistných krúžkov	8 - 13 mm
Tvar	C
$\varnothing$ hrotov	0,9 mm
Celková dĺžka	140 mm
Norma	DIN 5256 C
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok rovný
Tvar čelustí	rovné

Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	šedo atramentované
s obmedzovacím dorazom	nie
Rukoväť s blokovacím zariadením	áno
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky