



Kliešte na poistné krúžky, Typ: A6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719895 A6
GTIN	4003773025009
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rukoväť z oceleového plechu s blokovacím zariadením. **Tvar A – rovné čeluste.**

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický opis

pre Ø vonkajších poistných krúžkov	252 - 400 mm
Tvar	A
Celková dĺžka	570 mm
Ø hrotov	4,5 mm
Norma	DIN 5254 A
Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok rovný
Tvar čelustí	rovné
Rukoväť	s plastovým poťahom

Materiál	Valcovaná oceľ, vysoko pevná
Materiál hrotu	Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
Povrch	čierna prášková farba
Rukoväť s blokovacím zariadením	áno
Vymeniteľný hrot	áno
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky

Príslušenstvo

Pár hrotov pre kliešte na poistné krúžky Tvar A6	719910 A6
--------------------------------------------------	-----------