



Kliešte na poistné krúžky, Typ: A51



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719895 A51
GTIN	4003773025023
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rukoväť z ocelového plechu s blokovacím zariadením. **Tvar B – zahnuté čeluste 90°.**

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický opis

Tvar	B
Ø hrotov	3,5 mm
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	122 - 300 mm
Celková dĺžka	570 mm
Norma	DIN 5254 B
Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok rovný
Tvar čelustí	90° zalomené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Valcovaná oceľ, vysoko pevná

Materiál hrotu	Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
Povrch	čierna prášková farba
Rukoväť s blokovacím zariadením	áno
Vymeniteľný hrot	áno
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky

Príslušenstvo

Pár hrotov pre kliešte na poistné krúžky Tvar A51	719910 A51
---	------------