

Garant**Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	719770 J3
GTIN	4045197504029
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Čierne kliešte. Brúsená hlava. Rukoväti s plastovým potahom.

S nasadenými presnými hrotmi. Tvar C – rovné čeluste.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technický opis

pre Ø vnútorných poistných krúžkov	40 - 100 mm
Tvar	C
Ø hrotov	2,25 mm
Celková dĺžka	225 mm
Norma	DIN 5256 C
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok rovný
Tvar čelustí	rovné

Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	čierna
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky