



Kliešte na poistné krúžky, Typ: J6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719795 J6
GTIN	4003773024927
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rukoväť z ocelového plechu s blokovacím zariadením.

S nasadenými presnými hrotmi. Tvar C – rovné čeluste.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technický opis

Tvar	C
Celková dĺžka	580 mm
pre \varnothing vnútorných poistných krúžkov	252 - 400 mm
\varnothing hrotov	4,5 mm
Norma	DIN 5256 C
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok rovný
Tvar čelustí	rovné
Materiál	Valcovaná oceľ

Materiál hrotu	Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
Povrch	čierna prášková farba
Rukoväť s blokovacím zariadením	áno
Vymeniteľný hrot	áno
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky

Príslušenstvo

Pár hrotov pre kliešte na poistné krúžky Tvar J6	719810 J6
--------------------------------------------------	-----------