

**Garant****Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	719870 A11
GTIN	4045197504159
Trieda položky	71B

**Popis****Prevedenie:**

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Čierne kliešte. Brúsená hlava. Rukoväti s plastovým potahom. Kĺb s **integrovanou otváracou pružinou**. **Tvar B – zahnuté čeluste 90°**.

**Výhoda:**

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

**Použitie:**

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Technický opis**

Celková dĺžka	130 mm
Ø hrotov	1,3 mm
Tvar	B
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	10 - 25 mm
Norma	DIN 5254 B

Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok šikmý
Tvar čeľustí	90° zalomené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	čierna
s obmedzovacím dorazom	nie
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky