



Kliešte na poistné krúžky, Typ: J51



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719795 J51
GTIN	4003773024958
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rukoväť z ocelového plechu s blokovacím zariadením.

S nasadenými presnými hrotmi. Tvar D – čeluste zahnuté o 90°.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technický opis

Celková dĺžka	590 mm
pre \varnothing vnútorných poistných krúžkov	122 - 300 mm
\varnothing hrotov	3,5 mm
Tvar	D
Norma	DIN 5256 D
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok šikmý
Tvar čelustí	90° zalomené
Materiál	Valcovaná oceľ

Materiál hrotu	Špeciálna nástrojová oceľ, kalená v oleji
Povrch	čierna prášková farba
Rukoväť s blokovacím zariadením	áno
Vymeniteľný hrot	áno
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky

Príslušenstvo

Pár hrotov pre kliešte na poistné krúžky Tvar J51	719810 J51
---	------------