

**HOLEX****Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m, nehrdzavejúce, Hrúbka: 0,12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478507 0,12
GTIN	4045197925824
Trieda položky	42H

**Popis****Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).

Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.

**Nerezová ocel'** – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (alebo 1.4301 hrúbky 0,005 – 0,05 mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

**Použitie:**

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

**Technický opis**

Hrúbka	0,12 mm
Najväčšia prípustná chyba	±4 µm
Norma	Výrobná norma
Tolerancia	T3

Materiál	nehodzavejúce
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Rolka Dĺžka	5 m
Rolka Šírka	12,7 mm
Druh produktu	Pásik škárových mierok