

**HOLEX****Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m, nehrdzavejúce, Hrúbka: 0,03mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 478507 0,03   |
| GTIN             | 4045197925541 |
| Trieda položky   | 42H           |

**Popis****Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).

Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.

**Nerezová ocel** – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (alebo 1.4301 hrúbky 0,005 – 0,05 mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

**Použitie:**

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

**Technický opis**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Hrúbka                    | 0,03 mm       |
| Najväčšia prípustná chyba | ±2 µm         |
| Norma                     | Výrobná norma |
| Tolerancia                | T3            |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Materiál      | nehodzavejúce          |
| Materiál      | ušľachtilá oceľ, INOX  |
| Rolka Dĺžka   | 5 m                    |
| Rolka Šírka   | 12,7 mm                |
| Druh produktu | Pásik škárových mierok |