

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-618, Veľkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 094260 9 |
| GTIN | 10076490489455 |
| Trieda položky | 04P |

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-618. Extrémne tenké, ale robustné rukavice vďaka technológii pletenia **18 gauge**. Vhodné najmä na ľahké montážne práce s vysokými nárokmi na presnosť, konečnú montáž elektromotorov, klimatizačných systémov, káblových zväzkov.

Prevedenie reklamného textu:

Tenké jemné pletené rukavice na ľahké montážne práce vyžadujúce vysokú presnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|-------------|
| Bez DMF | nie |
| bez silikónov | nie |
| Dýchacia aktivita | velmi dobré |
| Lícovanie | velmi dobré |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Materiál povrchovej úpravy | PU |
| Pocit na dotyk | velmi dobré |
| Veľkosť rukavíc | 9 |
| Prilnavosť na mastnom povrchu | dobré |
| Prilnavosť na mokrom povrchu | primerané |
| Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii |
| Séria | HyFlex® |
| Druh rukavíc | Viacúčelové rukavice |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Obsah | 12 |
| Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov |
| EN 388 | 3121X |
| Podkladový materiál | Nylón |
| Povrchová úprava | PU |
| Variant Povrchovej úpravy | Vnútoraná plocha dlaní |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Dĺžka | 195 mm |
| Farba | čierna / modrá |
| Hmotnosť | 7,4 g |
| Technológia štrikovania | 18G |
| Použitie | viacrazové |
| Materiál | PU |
| Trieda ochrany pred rezom | X |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |