

**Pár rukavíc 6230, Velkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094236 9
GTIN	4059904093799
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

6230. Antistatické rukavice pre použitie **ESD**. Vhodné aj na ovládanie **dotykových obrazoviek**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

Pocit na dotyk	velmi dobré
bez silikónov	nie
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita	dobré

EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	1
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	3
Bez DMF	nie
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Prilňavosť na mokrom povrchu	primerané
Veľkosť rukavíc	9
Prilňavosť na mastnom povrchu	primerané
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	1
Lícovanie	dobré
Materiál povrchovej úpravy	PU
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Katégoria ochrany	katégoria II
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania	13G
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Použitie	viacrazové
EN 388	3141X
Podkladový materiál	Nylon/karbón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	biela / sivá
Hmotnosť	14 g
Druh produktu	Rukavice ESD