

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-618, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094260 10
GTIN	10076490489448
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-618. Extrémne tenké, ale robustné rukavice vďaka technológii pletenia **18 gauge**. Vhodné najmä na ľahké montážne práce s vysokými nárokmi na presnosť, konečnú montáž elektromotorov, klimatizačných systémov, káblových zväzkov.

Prevedenie reklamného textu:

Tenké jemné pletené rukavice na ľahké montážne práce vyžadujúce vysokú presnosť.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Dýchacia aktivita	velmi dobré
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Materiál povrchovej úpravy	PU
bez silikónov	nie

Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Pocit na dotyk	velmi dobré
Bez DMF	nie
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Veľkosť rukavíc	10
Lícovanie	velmi dobré
Séria	HyFlex®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3121X
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	195 mm
Farba	čierna / modrá
Hmotnosť	7,4 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacúčelové
Materiál	PU
Trieda ochrany pred rezom	X
Druh produktu	Viacúčelové rukavice