

**Pár rukavíc 6230, Veľkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094236 11
GTIN	4059904125773
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

6230. Antistatické rukavice pre použitie **ESD**. Vhodné aj na ovládanie **dotykových obrazoviek**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

Lícovanie	dobré
Dýchacia aktivita	dobré
Veľkosť rukavíc	11
Materiál povrchovej úpravy	PU

bez silikónov	nie
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	1
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	1
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	3
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Pocit na dotyk	velmi dobré
Bez DMF	nie
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania	13G
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Použitie	viacrazové
EN 388	3141X
Podkladový materiál	Nylon/karbón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	biela / sivá
Hmotnosť	14 g
Druh produktu	Rukavice ESD