

Medzný kaliber drážok hriadeľov s číselnou toleranciou, Typ: B



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484411 B
GTIN	2050001956705
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s **prídavkom opotrebovania** podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.

Pre rozmerový medzistupeň alebo číselnú toleranciu.

Medzný kaliber drážok hriadeľov s číselnou toleranciou, napr. 484411 veľ. **41,04 +0,01/-0,02**.

Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

Upozornenie:

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

Technický opis

Menovitý rozmer	6,001 - 8,999 mm
Hodnota tolerancie	-2,2 - 1,1 mm
Tolerančné pole	A

Tolerančné pole	G
Tolerančné pole	H
Tolerančné pole	J
Tolerančné pole	JS
Tolerančné pole	K
Tolerančné pole	M
Tolerančné pole	N
Tolerančné pole	P
Tolerančné pole	R
Tolerančné pole	S
Tolerančné pole	B
Tolerančné pole	T
Tolerančné pole	U
Tolerančné pole	V
Tolerančné pole	X
Tolerančné pole	Y
Tolerančné pole	Z
Tolerančné pole	ZA
Tolerančné pole	ZB
Tolerančné pole	ZC
Tolerančné pole	C
Tolerančné pole	CD
Tolerančné pole	D
Tolerančné pole	E
Tolerančné pole	EF
Tolerančné pole	F
Tolerančné pole	FG
Norma	DIN 1938-1
Norma	DIN 7164

Kvalita	10
Kvalita	9
Kvalita	12
Kvalita	13
Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	11
Kalibrácia	L6
Druh produktu	Medzné hriadeľové drážkové meradlo

Služby

KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 20	028300 20
--	-----------