

**Garant****Držiak na obrábanie drážok standard  $\varnothing$  DS 20 mm, Od šírky drážky m: 2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290354 2
GTIN	4045197926654
Trieda položky	29K

## Popis

### Pozor!

Vždy používajte minimálne predvrtanie  $\varnothing$  zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie  $\varnothing$  38,22 mm.)

### Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

## Technický opis

vhodné pre šírku drážky m	2 mm
Odsadenie stredu $L_3$	3,65 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	7,03 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	25 mm
Skrutka	290399 1
$\varnothing$ stopky	20 mm
$\varnothing$ držiaka britov $D_1$	6,5 mm
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov