

**Garant****Držiak na obrábanie drážok standard Ø DS 20 mm, Od šírky drážky m: 8mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 290354 8      |
| GTIN             | 4045197926708 |
| Trieda položky   | 29K           |

## Popis

### Pozor!

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

### Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

## Technický opis

|  |          |
|--|----------|
| Skrutka  | 290399 2 |
| Odsadenie stredu L <sub>3</sub>                | 11 mm    |
| Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub> | 21,7 mm  |
| vhodné pre šírku drážky m                      | 8 mm     |
| Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>                  | 68 mm    |
| Ø stopky                                       | 20 mm    |
| Ø držiaka britov D <sub>1</sub>                | 20 mm    |
| Vnútorne chladenie                             | áno      |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dĺžka stopky L <sub>s</sub> | 50 mm   |
| Stopka                      | Kombinovaná stopka                                    |
| Druh produktu               | Drážkové nástroje a nástroje<br>na obrážanie profilov |