

Garant**Ručný výstružník konfigurovatelný, bez povlaku, Menovité -Ø DC: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 160200 16 |
| GTIN | 4045197927095 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Prevedenie:**

S **ľavotočivou špirálou** 7 – 8° a dlhým nábehom nad 1/4 dĺžky britov. Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom pre okrúhly otvor bez známok chvenia. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník.

Výstružníky s **koncovým výbrusom na prispôsobenie podľa vašich špecifikácií.**

Použitie:

Pre priechodné otvory (nie pre slepé otvory). Vhodné aj pre prerušované otvory.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Počet rezných hrán Z | 8 |
| Ø stopka štvorhranu | 12 mm |
| Dĺžka britov L _c | 87 mm |
| Menovité -Ø D _c | 16 mm |
| Celková dĺžka L | 175 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ | 112 mm |
| Rozsah Ø | 15,1 - 16,2 mm |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 206 B |
| Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň |
| Vnútorne chladenie | nie |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Výstružník |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |