

Garant**Sústružnícky držiak eco krátky, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Veľkosť stopky	25 mm
Podložka	259033 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	104,5 mm
Skrutka pre podložku	259027 2
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2525X12
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..

Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 8
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak