

**Garant****Sústružnícky držiak eco krátky, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250004 16/09
GTIN	4045197926913
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	9 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 12
Veľkosť stopky	16 mm
Skrutka pre podložku	259027 5
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 1616X09
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Celková dĺžka L	74 mm

Podložka	259033 7
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	23 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak