

Garant**Sústružnícky držiak eco krátky, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

S vnútorným privodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Celková dĺžka L	74 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 1616X09
Veľkosť doštičiek	9 mm
Podložka	259033 7
Čelusť, skrutka, pružina	259036 13
Funkčná šírka L ₄	23 mm
Skrutka pre podložku	259027 5
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..

Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak