

Garant
Sústružnícky držiak eco krátky, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250005 20/12
GTIN	4045197926951
Trieda položky	21U

Popis
Prevedenie:

S vnútorným privodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Dĺžka hlavy L ₁	29 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 8
Funkčná šírka L ₄	26 mm
Celková dĺžka L	88 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Podložka	259033 2
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2020X12

Skrutka pre podložku	259027 2
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak