

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy valcové, SK 40 A = 300, Ø trňa d1: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301137 27
GTIN	4045197926852
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah balenia:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	21 mm
Ø D ₂	58 mm
Ø trňa d ₁	27 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	300 mm
Ø upnutia D ₁	27 mm
Upínač	SK 40 A = 300

Norma	DIN 6357
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy