

Garant**Digitálny číselník odčítanie 0,01 mm 3-dielna súprava, Rozsah merania: 12,5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 434003 12,5 |
| GTIN | 4045197927217 |
| Trieda položky | 41C |

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkým (12 mm) silne kontrastným LCD ukazovateľom. Vďaka referenčnému systému je pripravený na meranie ihneď po zapnutí.

Funkcia:

Nulovanie v ľubovoľnej polohe, zmena smeru počítania, blokovanie tlačidiel proti neúmyselnému stlačeniu, automatické vypnutie (voliteľné). Opätovné zapnutie pohybom alebo stlačením tlačidla; bez straty referencie. IP52: Ochrana proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Číselníkový odchýlkomer s priskrutkovaným hliníkovým ochranným krytom na konci meracieho čapu a alternatívne namontovateľným zdvíhacím krytom. Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

3 x odchýlkomer č. 434000 veľ. 12,5.

Zvláštne príslušenstvo:

Náhradný a špeciálny snímač č. 434900/4910/4915, zdvíhadlo č. 434930, dátový kábel č. 498940.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------|
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm |
| Rozsah merania | 12,5 mm |
| Meracia sila | 0,5 – 1 N |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec |
| Kalibrácia | C1 |
| Ø upínacej stopky h6 | 8 mm |
| Ø puzdra | 60 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,02 mm |
| Hrúbka krytu | 28 mm |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 52 |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Typ batérií | Gombíkový článok |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Norma | Výrobná norma |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock |
| Meracia technika | digitálna |
| Druh produktu | Odchýlkomer |

Služby

| | |
|--|---------------|
| Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3X12,5 | 023000 3X12,5 |
| Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3X12,5 | 023010 3X12,5 |

Príslušenstvo

Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm Rozsah merania 12,5

434000 12,5