

**Garant****Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, Ø DC h8: 7,9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 114200 7,9    |
| GTIN             | 4045197015877 |
| Trieda položky   | 11B           |

**Popis****Prevedenie:**

Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.

Precízny zábrus hrotu.

Brúsené, veľkopriestorové upínacie drážky s úzkym natočením.

Hladký obrúsený povrch.

So zahrotením tvar A od veľkosti 2,0 mm.

**Odporúčanie:****Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Technický opis**

|   |                |
|---|----------------|
| Počet rezných hrán Z                              | 2              |
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>                        | 7,9 mm         |
| Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>            | 75 mm          |
| Tolerancia menovitého Ø                           | h8             |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                           | 7,9 mm         |
| Celková dĺžka L                                   | 117 mm         |
| Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky          | 0,14 mm/ot,    |
| Norma   | DIN 338        |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub> | 63,2 mm        |
| Uhol špičky                                       | 130 Stupeň     |
| Stopka  | Valcová stopka |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Povrchová úprava   | bez povlaku     |
| Rezný materiál     | HSS             |
| Typ                | W               |
| Uhol sklonu zubov  | 35-40 Stupeň    |
| Vnútorne chladenie | nie             |
| Farebný krúžok     | žltá            |
| Druh produktu      | Špirálový vrták |

### Údaje o užívateľovi

|                      | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty     | vhodný            | 70             | N       |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný            | 45             | N       |
| Hliník > 10 % si     | podmienene vhodný | 40             | N       |
| Olej                 | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum        | vhodný            |                |         |