

HOLEX**Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce, Rozsah merania: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415100 1000
GTIN	4045197927699
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Škálovanie s vysokým kontrastom. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

Technický opis

Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Kalibrácia	A1
Balenie	stabilný box
Členenie	1/128 palec
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Členenie	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	±0,15 mm
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec	áno
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

Druh produktu

Dielenské posuvné merítka

SlužbyKalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 1000

021000 1000

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné
meradlo maximálny rozsah merania 1000

021010 1000