

**HOLEX****Digitálny hlbkomer, Rozsah merania: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418760 50
GTIN	4045197927682
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Digitálny posuvný hlbkomer s **absolútnou stupnicou**, bez nutnosti nulovania. Veľmi vysoká presnosť vďaka sklenenej stupnici. Elektronika sa automaticky vypne po približne 5 minútach a zapne sa jednoduchým posunutím.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Kalibrácia	A1
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Dĺžka ucha ihly	6 mm
Ø ucha ihly	1,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Dĺžka mostu	50 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236