

**Honeywell****Pár rukavíc Perfect Poly® Skin, Velkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094250 8
GTIN	3603835501369
Trieda položky	09A

**Popis****Prevedenie:**

Perfect Poly® Skin. Mimoriadne citlivé a tesné rukavice s dobrou prilnavosťou, vysokým komfortom a trvanlivosťou. **Neobsahuje silikón.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Materiál povrchovej úpravy	PU
Dýchacia aktivita	velmi dobré
Označenie výrobcu	Perfect Poly Skin
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Velkosť rukavíc	8
bez silikónov	áno

Bez DMF	nie
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Pocit na dotyk	velmi dobré
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	10
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3111X
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	220 - 260 mm
Farba	sivá / modrá
Hmotnosť	14-20 g
Technológia štrikovania	15G
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice