

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250170 HB7120-1
GTIN	4045197927491
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	VM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie