

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260725 16/09 |
| GTIN | 4045197927798 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Odsadenie stredu L ₃ | 11 mm |
| Veľkosť doštičiek | 9 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 |
| Výška upínania L ₂ | 15,25 mm |
| Uhol nastavenia k | 75 Stupeň |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 20 mm |
| Dĺžka výčnelku L ₁ | 48 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | SC.. 09T3.. |
| Držiak ISO-kód | A16M SSKCR/L09 |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 3×D |
| Vnútorané chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500