

**Garant****CNMG 160616, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250172 HB7120-1
GTIN	4045197927910
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hlavné použitie	M
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	1,6 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie