

**Garant****CNMG 190616, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	1,6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Lamač triesok	VM
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie