

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Upínacia príložka	259038 2
Celková dĺžka L	170 mm
Podložka	259031 39
Držiak ISO-kód	MVJNR/L 3225P16
Skrutka pre podložku	259025 3
Skrutka na úpinku	259021 1
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500