

Garant**SNMG 190616, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie