

Garant**CNMG 190616, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250341 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928016 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Hlavné použitie | M |
| Lamač triesok | VG |
| Hĺbka rezu a_p | 1,5 - 6 mm |
| Posuv f | 0,25 - 0,6 mm/ot, |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Typ | HB7120-1 |
| Uhlový Polomer | 1,6 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 240 m/min |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 190616 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |