


Garant**CNMM 120416, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	2 - 8 mm
Lamač triesok	VR
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 210 m/min
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Uhlový Polomer	1,6 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie