

Garant**DNMG 150412, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VG
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150412
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie