


Garant**Čeľusť s polohovacími kolíkmi, pre šírku čeľustí: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362627 160
GTIN	4045197928290
Trieda položky	31S

Popis**Prevedenie:**

- Kalená oceľ, nitrídaná v plyne (tolerancia $\pm 0,01$ mm).
- Jednoduchá montáž na zveráku.
- Mechanické zatlačenie kolíkov.
- Ovládanie stlačeného vzduchu pomocou ventilov na oboch stranách.
- Žiadny rozdiel medzi pevnou a mobilnou čeľusťou.
- Potrebný tlak vzduchu 5,5 barov

Použitie:

Rýchla zmena na rôzne spôsoby obrábania.

- Rýchle a absolútne presne opakovateľné fixovanie polohy.
- Odpadá časovo náročná manipulácia s podpernými lištami.

Vhodné pre:

GARANT-NC č. 360510; 360465; 361290.

HOLEX č. 362010.

Allmatic č. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350, ako aj s upínacími čeľusťami č. 361400 – 361620.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 upevňovacej skrutky.

Technický opis

vhodné pre farebný kód	TC
vhodné pre farebný kód	LC
vhodné pre farebný kód	HD-Allmatic
vhodné pre farebný kód	HD-HOLEX
vhodné pre farebný kód	NC8
vhodné pre farebný kód	HiPo
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
Druh produktu	Čeluste pre zverák

Príslušenstvo

Náhradné piny, 10-dielne Typ 1

362629 1