



## Hydraulická ohýbačka rúrok, Typ: 3/8-1.1/4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	821150 3/8-1.1/4
GTIN	95691403834
Trieda položky	83R

### Popis

#### Prevedenie:

Pevná hydraulická ohýbačka rúrok s uzatvoreným hydraulickým systémom a pružinou spätného chodu pre lepšiu kontrolu piesta. Klzné podložky a ohýbacie segmenty z liatiny, výkonný piest s lisovacím tlakom 450 barov. Kvalitné tesnenia piesta zabraňujú netesnosti a predlžujú životnosť. Klzné podložky s indikátorom uhla ohýbania. Bezpečné ohýbanie rúr pomocou uzatvoreného systému. Špeciálne vyhotovenie páky chráni pred preťažením. Dodanie v uzatvárateľnej drevenej krabici.

#### Použitie:

Na ohýbanie pozinkovaných a čiernych ocelových rúr, ako aj plynových rúr (3/8-palcových – 2-palcových). Uhol ohýbania do 90°, rúry do maximálnej hrúbky steny 5,5 mm (2-palcová rúra). Obsluha príjemná pre používateľa z dôvodu dlhého zdvihu piesta pri každom pohybe čerpadla. Univerzálne použitie v strojárstve a výrobe zariadení, prácach na systémoch riadenia, zámočníckych prácach.

#### Obsah:

Po 1 ohýbacom segmente c. 821155: Veľ. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4

Klzné teleso c. 821156: 2 ks

Hydraulická ohýbačka rúrok: 1 ks

Obežné kolesá: 3 ks

### Technický opis

Počet hydraulických ohýbačiek rúrok	1
-------------------------------------	---

Počet obežných kolies	3
Polomer ohýbania (stred rúry)	45; 50; 65; 100; 130 mm
Počet ohýbacích segmentov	5
Počet klznych podložiek	2
pre menovitú šírku rúry	3/8 – 1.1/4 palec
maximálna hrúbka steny	5,5 mm
maximálny uhol ohýbania	90 Stupeň
Druh produktu	Ohýbací stroj

## Príslušenstvo

Ohýbací segment Typ 1.1/4	821155 1.1/4
Klzné teleso	821156
Ohýbací segment Typ 3/4	821155 3/4
Ohýbací segment Typ 1/2	821155 1/2
Ohýbací segment Typ 3/8	821155 3/8
Ohýbací segment Typ 1	821155 1