

**HOLEX****Digitálny strmeňový mikrometer s odsadenými meracími plochami, Rozsah merania: 0-25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421720 0-25
GTIN	4045197928795
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

Dobre čitateľný digitálny displej s prídavným analógovým odčítaním. Robustná kovová konštrukcia.

Otočné meracie vreteno, meracie plochy z karbidu

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357

**Technický opis**

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Kalibrácia	B1
Odčítanie	0,001 mm
Odčítanie	0,00005 palec
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Členenie meracieho bubna	1/50
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

### Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
--	------------