

**Garant****Mini vyvrtávací tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d:  
29/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270006 29/8
GTIN	4045197928979
Trieda položky	21V

**Popis****Prevedenie:**

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

- **Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá výmena rezných doštičiek.**

**Technický opis**

Celková dĺžka L	95 mm
Veľkosť doštičiek	08 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 11
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	29 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10

674248 TX10

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500