

Garant**Mini vyvrtávací tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d:
42/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Trieda položky	21V

Popis

Prevedenie:

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou ocelovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

- **Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá výmena rezných doštičiek.**

Upozornenie:

Iba na vnútorné sústruženie a zrážanie hrán!

Technický opis

Výška upínania L ₂	11,5 mm
Celková dĺžka L	100,5 mm
Veľkosť doštičiek	06 mm
Dĺžka hlavy L ₁	42 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 10
Ø stopky D _s	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500