

**Honeywell****Pár rukavíc Perfect Poly® Skin, Velkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094250 9
GTIN	3603835501376
Trieda položky	09A

**Popis****Prevedenie:**

Perfect Poly® Skin. Mimoriadne citlivé a tesné rukavice s dobrou prilnavosťou, vysokým komfortom a trvanlivosťou. **Neobsahuje silikón.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

bez silikónov	áno
Pocit na dotyk	velmi dobré
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Velkosť rukavíc	9
Prilnavosť na mastnom povrchu	primerané
Bez DMF	nie

Materiál povrchovej úpravy	PU
Označenie výrobcu	Perfect Poly Skin
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané
Dýchacia aktivita	velmi dobré
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	10
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	3111X
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	220 - 260 mm
Farba	sivá / modrá
Hmotnosť	14-20 g
Technológia štrikovania	15G
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice