

Garant**Zapichovacia doštička ľavé, HB9635, Šírka drážky m (H13): 0,7mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273908 0,7 |
| GTIN | 4045197929075 |
| Trieda položky | 21J |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Šírka drážky m (H13) | 0,7 mm |
| Šírka čepele w | 0,75 mm |
| pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku | 0,6 mm |
| t_{max} | 1,2 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Uhlový Polomer r | 0,05 mm |
| Priradenie vymeniteľných doštičiek | ľavé |
| Typ | HB9635 |
| Drážky podľa normy | DIN 471 |
| Drážky podľa normy | DIN 472 |

| | |
|--|---|
| Počet výmien/rezných hrán | 3 |
| Hlavné použitie | P |
| Ďalšie použitie | M |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 110 - 170 mm/min |
| Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie | 90 - 140 mm/min |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 170 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 150 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 110 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | 90 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 140 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 140 | M |
| GG(G) | podmienene vhodný | 170 | K |
| kontinuálne | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |