

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Velkosť stopky / doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Funkčná šírka L <sub>4</sub>	16 mm
Velkosť stopky	12 mm
Celková dĺžka L	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Velkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 22
Držiak ISO-kód	SVJBR/L 1212F11
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	21,5 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500